



## Dociski pionowe ze stopką kątową, do montażu bocznego, Typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	376520 3
GTIN	4020772007904
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

Ze stopką kątową do montażu bocznego.

- **zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi**
- **ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni**
- **śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem**
- **zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.**

#### Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

### Opis techniczny

wysokość całkowita	223 mm
siła przyczepności P1	1400 N
długość całkowita	111 mm

rozstaw otworów f	28,5 mm
rozstaw otworów e	24 mm
Ø otworu d	6,5 mm
śruba dociskowa	M8×45 mm
siła przyczepności P2	2500 N
typ	6803J
wysokość mocowania H	40 mm
Rodzaj produktu	Dociski pionowe