



Dociski poziome z poziomą stopką, Typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376610 3
GTIN	4020772008086
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję.

Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 25,7 mm

rozstaw otworów f: 25 mm

Ø otworu d: 6,5 mm

wysokość mocowania L₂: 32 mm

siła przyczepności P1: 1800 N

siła przyczepności P2: 2500 N

Opis techniczny

siła przyczepności P1	1800 N
rozstaw otworów f	25 mm
śruba dociskowa	M8×45 mm

rozstaw otworów e	25,7 mm
Ø otworu d	6,5 mm
wysokość całkowita	48,5 mm
siła przyczepności P2	2500 N
długość całkowita	206 mm
wysokość mocowania L ₂	32 mm
typ	6830J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące