

HOLEX**Dociski poziome z poziomą stopką, Typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376625 3
GTIN	4020772390358
Klasa artykułu	32S

Opis**Wykonanie:**

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 26 mm

rozstaw otworów f: 31,6 mm

Ø otworu d: 6,6 mm

wysokość mocowania L₂: 33 mm

siła przyczepności P1: 1650 N

siła przyczepności P2: 2300 N

Opis techniczny

wysokość całkowita	68,5 mm
Ø otworu d	6,6 mm
długość całkowita	190 mm
wysokość mocowania L ₂	33 mm
rozstaw otworów f	31,6 mm
rozstaw otworów e	26 mm

siła przyczepności P2	2300 N
śruba dociskowa	M8x50 mm
siła przyczepności P1	1650 N
typ	376625 3
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkocujące