



Czołowe dociski z przekładaną dźwignią ręczną, Typ: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376760 4
GTIN	4020772092627
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

- **Bardzo stabilna konstrukcja, z prowadnicą drążka.**
- **Drążek i ręczna dźwignia współbieżne.**
- **Korpus z żeliwa ciągliwego.**
- **Część dźwigni i drążek ze stali do ulepszenia cieplnego, cynkowanej i pasywowanej.**
- **Śruba dociskowa ulepszana cieplnie.**
- **sworznie hartowane, niewymagające konserwacji tuleje spiekane**
- **do mocowania dużymi siłami**
- **korpus z żeliwa ciągliwego, czerniony.**

Zastosowanie:

- **Do szybkiego mocowania / otwierania w produkcji seryjnej.**
- **Jako docisk dociskający i dociągający.**
- **Do wmontowania w specjalne przyrządy mocujące.**
- **Do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itd.**

Opis techniczny

masa	0,65 kg
rozstaw otworów I	36,5 mm

rozstaw otworów k	25 mm
Ø otworu d	5,5 mm
wysokość mocowania h do osi śruby	12 mm
śruba dociskowa	M8×35 mm
długość korpusu f	90 mm
szerokość korpusu n	47 mm
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie)	7000 N
skok mocowania	32 mm
rozstaw otworów g	33,3 mm
wysokość całkowita H	132 mm
długość całkowita L	155 mm
typ	6842PL
Rodzaj produktu	Czołowe dociski,