



## Czołowe dociski drążkowe ze stopką kątową, typ: 5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	376710 5
GTIN	4020772008437
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

**Przełożenie na dźwigni kolankowej.** Samohamowność zapobiega otwieraniu.

- **Nity ze stali nierdzewnej, punkty ułożyskowania smarowane.**
- **Długa prowadnica drążka zacisku.**
- **Uchwyt może być obracany pod dowolnym kątem.**
- **Ulepszana cieplnie, cynkowana śruba dociskowa.**
- **Odejmovana stopka kąтова, umożliwiającą zamocowanie do blaszanych ścian.**
- **Z ulepszaną cieplnie, cynkowaną śrubą dociskową.**
- **Odejmovana stopka kąтова, umożliwiającą zamoc. do blaszanych ścian.**

#### Zastosowanie:

do montażu w specjalnych uchwytach przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itp.

#### Wyp. dodatkowe:

stopki kątowe nr 376730.

#### wskazówka:

- **Możliwość dostawy wielk. 0 i 3 ze stali nierdzewnej.**

rozstaw otworów f: 29 - 46 mm

szerokość stopki kątovej K: 65 mm

wysokość mocowania h do osi śruby: 30 mm

Ø otworu d: 8,5 mm

skok mocowania: 40 mm

siła mocowania P (dociskanie i dociąganie): 4500 N

## Opis techniczny

skok mocowania	40 mm
rozstaw otworów f	29 - 46 mm
gwint czołowy uchwytu mocującego	M24×1,5 mm
Ø otworu d	8,5 mm
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie)	4500 N
wysokość mocowania h do osi śruby	30 mm
szerokość stopki kątovej K	65 mm
śruba dociskowa	M12×50 mm
wysokość całkowita H	129,5 mm
długość całkowita L	379,5 mm
typ	6841J

## Akcesoria

Stopki kątove stabilne typ 3	376730 3
Stopki kątove stabilne typ 2	376730 2
Stopki kątove stabilne typ 0	376730 0
Stopki kątove stabilne typ 1	376730 1
Stopki kątove stabilne typ 5	376730 5