

**HOLEX****Dociski poziome z poziomą stopką, Typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376625 4
GTIN	4045197229946
Klasa artykułu	32S

**Opis****Wykonanie:**

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

**Zastosowanie:**

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 41,2 mm

rozstaw otworów f: 43 mm

Ø otworu d: 8,8 mm

wysokość mocowania L<sub>2</sub>: 45 mm

siła przyczepności P1: 2500 N

siła przyczepności P2: 3500 N

**Opis techniczny**

wysokość całkowita	90 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	45 mm
Ø otworu d	8,8 mm
rozstaw otworów f	43 mm
siła przyczepności P1	2500 N
siła przyczepności P2	3500 N

śruba dociskowa	M10×90 mm
rozstaw otworów e	41,2 mm
długość całkowita	273 mm
typ	376625 4
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące