



Dociski poziome z poziomą stopką, Typ: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376610 4
GTIN	4020772008093
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję.

Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 41 mm

rozstaw otworów f: 36 mm

Ø otworu d: 8,5 mm

wysokość mocowania L₂: 45 mm

siła przyczepności P1: 2000 N

siła przyczepności P2: 3000 N

Opis techniczny

rozstaw otworów f	36 mm
siła przyczepności P2	3000 N
wysokość całkowita	75 mm

długość całkowita	287 mm
śruba dociskowa	M8×65 mm
siła przyczepności P1	2000 N
wysokość mocowania L ₂	45 mm
Ø otworu d	8,5 mm
rozstaw otworów e	41 mm
typ	6830J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące