

**HOLEX®****Liniał płaski, dokładność 0, długość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	460300 1000
GTIN	4045197206640
Klasa artykułu	42G

**Opis****Wykonanie:**

Liniały wykonane ze specjalnej stali, szlifowane ze wszystkich stron. Przekrój prostokątny.

**w dostawie::**

Wraz z protokołem kontroli fabrycznej.

**wskazówka:**

Liniały **nierdzewne** - dostawa od producenta.

norma: DIN 874

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Kalibracja: F7

tolerancja płaskości powierzchni pomiarowych: 0,012 mm

Kształt: A

szerokość przekroju  $\pm 0,2$  mm: 59,3 mm

wysokość przekroju  $\pm 0,2$  mm: 11,5 mm

**Opis techniczny**

długość	1000 mm
wysokość przekroju $\pm 0,2$ mm	11,5 mm
szerokość przekroju $\pm 0,2$ mm	59,3 mm
opis kształtu	przekrój prostokątny
tolerancja płaskości powierzchni pomiarowych	0,012 mm
Kształt	A
norma	DIN 874

dokładność	0
Atrybut nazwy produktu	dokładność 0
materiał	stal specjalna
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Kalibracja	F7

## Usługi

Kalibracja liniałów płaskich maks. długość 1000 mm	016030 1000
Znakowanie opis laserowy	018940