


**Czołowe dociski drążkowe z płytką dolną, Typ: 0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376715 0
GTIN	4045197226778
Klasa artykułu	32S

Opis**Wykonanie:**

Przełożenie na dźwigni kolankowej. Blokada samohamująca uniemożliwia samoczynne otwarcie.

Zastosowanie:

do montażu w specjalnych uchwytach przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itp.

wskazówka:

- **Możliwość dostawy wielk. 0 i 3 ze stali nierdzewnej.**

Opis techniczny

Ø otworu d	4,4 mm
skok mocowania	16 mm
śruba dociskowa	M4×20 mm
szerokość stopki kątownej K	27 mm
rozstaw otworów f	15,9 mm

rozstaw otworów e	15,9 mm
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie)	450 N
wysokość mocowania h do osi śruby	12,7 mm
wysokość całkowita H	38 mm
długość całkowita L	140,5 mm
typ	376715 0
Rodzaj produktu	Czołowe dociski,