



Dociski poziome z blokadą bezpieczeństwa, Typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376650 3
GTIN	4020772008819
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

- nity ze stali nierdzewnej
- utwardzane dyfuzyjnie tuleje łożyskowe
- punkty ułożyskowania smarowane smarem stałym
- kompletne, z ulepszoną cieplnie, cynkowaną śrubą dociskową
- zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi
- ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów materiału zapewnia wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni
- śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

Zastosowanie:

Dzięki opatentowanej blokadzie ramienia, zarówno w stanie zamkniętym, jak i otwartym, nadają się szczególnie w przypadku występowania drgań oraz podczas prac montażowych ponad głową.

rozstaw otworów e: 25,7 mm

rozstaw otworów f: 26,9 mm

Ø otworu d: 6,5 mm

wysokość mocowania L₂: 32 mm

siła przyczepności P1: 1800 N

siła przyczepności P2: 2500 N

Opis techniczny

siła przyczepności P1	1800 N
-----------------------	--------

wysokość mocowania L ₂	32 mm
rozstaw otworów f	26,9 mm
rozstaw otworów e	25,7 mm
wysokość całkowita	48,5 mm
siła przyczepności P2	2500 N
śruba dociskowa	M8×45 mm
długość całkowita	206 mm
Ø otworu d	6,5 mm
typ	6830SJ
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące