

HOLEX®**Liniał płaski, dokładność 0, długość: 1500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	460300 1500
GTIN	4045197206657
Klasa artykułu	42G

Opis**Wykonanie:**

Liniały wykonane ze specjalnej stali, szlifowane ze wszystkich stron. Przekrój prostokątny.

w dostawie::

Wraz z protokołem kontroli fabrycznej.

wskazówka:

Liniały **nierdzewne** - dostawa od producenta. Należy pamiętać, że **artykuł ten jest dostarczany za opłatą.**

norma: DIN 874

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Kalibracja: F7

tolerancja płaskości powierzchni pomiarowych: 0,017 mm

Kształt: A

szerokość przekroju $\pm 0,2$ mm: 69,3 mm

wysokość przekroju $\pm 0,2$ mm: 14,5 mm

Opis techniczny

wysokość przekroju $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
szerokość przekroju $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
tolerancja płaskości powierzchni pomiarowych	0,017 mm
opis kształtu	przekrój prostokątny
długość	1500 mm
Kształt	A
norma	DIN 874

dokładność	0
Atrybut nazwy produktu	dokładność 0
materiał	stal specjalna
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Kalibracja	F7

Usługi

Kalibracja liniałów płaskich maks. długość 2000 mm	016030 2000
Znakowanie opis laserowy	018940