



Dociski poziome z poziomą stopką, Typ: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376610 5
GTIN	4020772008109
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję.

Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 41,5 mm

rozstaw otworów f: 41,5 mm

Ø otworu d: 8,5 mm

wysokość mocowania L₂: 46 mm

siła przyczepności P1: 3000 N

siła przyczepności P2: 5000 N

Opis techniczny

siła przyczepności P1	3000 N
długość całkowita	321 mm
rozstaw otworów e	41,5 mm

śruba dociskowa	M8×65 mm
wysokość mocowania L ₂	46 mm
Ø otworu d	8,5 mm
siła przyczepności P2	5000 N
rozstaw otworów f	41,5 mm
wysokość całkowita	73 mm
typ	6830J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące