



## Czołowe dociski z przekładaną dźwignią ręczną, Typ: 7



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	376760 7
GTIN	4020772092665
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

- **Bardzo stabilna konstrukcja, z prowadnicą drążka.**
- **Drążek i ręczna dźwignia współbieżne.**
- **Korpus z żeliwa ciągliwego.**
- **Część dźwigni i drążek ze stali do ulepszenia cieplnego, cynkowanej i pasywowanej.**
- **Śruba dociskowa ulepszana cieplnie.**
- **sworznie hartowane, niewymagające konserwacji tuleje spiekane**
- **do mocowania dużymi siłami**
- **korpus z żeliwa ciągliwego, czerniony.**

#### Zastosowanie:

- **Do szybkiego mocowania / otwierania w produkcji seryjnej.**
- **Jako docisk dociskający i dociągający.**
- **Do wmontowania w specjalne przyrządy mocujące.**
- **Do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itd.**

### Opis techniczny

masa	4,28 kg
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie)	25000 N

Ø otworu d	10,5 mm
długość korpusu f	198 mm
rozstaw otworów k	12 mm
rozstaw otworów g	54 mm
śruba dociskowa	M12×50 mm
rozstaw otworów l	45 mm
wysokość mocowania h do osi śruby	22 mm
rozstaw otworów m	45 mm
skok mocowania	75 mm
szerokość korpusu n	84 mm
wysokość całkowita H	285 mm
długość całkowita L	355 mm
typ	6842PL
Rodzaj produktu	Czołowe dociski,