



## Dociski poziome z pionową stopką, Typ: 1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	376630 1
GTIN	4020772008161
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

- **nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję**
- **ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.**

Z pionową stopką do mocowania na środnikach oraz do konstrukcji spawanych.

#### Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 14 mm

Ø otworu d: 5,2 mm

wysokość mocowania L<sub>2</sub>: 25,5 mm

siła przyczepności P1: 800 N

siła przyczepności P2: 1100 N

wysokość całkowita: 43 mm

### Opis techniczny

śruba dociskowa	M5×30 mm
siła przyczepności P1	800 N
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	25,5 mm

siła przyczepności P2	1100 N
wysokość całkowita	43 mm
Ø otworu d	5,2 mm
rozstaw otworów e	14 mm
długość całkowita	120 mm
typ	6832J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące