

**Dociski poziome z poziomą stopką, nierdzewne, Typ: 0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376620 0
GTIN	4020772008932
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję.

Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 13,6 mm

rozstaw otworów f: 16 mm

Ø otworu d: 4,6 mm

wysokość mocowania L₂: 14,5 mm

siła przyczepności P1: 250 N

siła przyczepności P2: 400 N

Opis techniczny

siła przyczepności P2	400 N
długość całkowita	79 mm
rozstaw otworów e	13,6 mm

śruba dociskowa	M4×25 mm
rozstaw otworów f	16 mm
wysokość całkowita	23 mm
Ø otworu d	4,6 mm
wysokość mocowania L ₂	14,5 mm
siła przyczepności P1	250 N
typ	6830NIJ
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące