



Czołowe dociski z przekładaną dźwignią ręczną, Typ: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy

376760 8

GTIN

4020772092689

Klasa artykułu

35A

Opis

Wykonanie:

- **Bardzo stabilna konstrukcja, z prowadnicą drążka.**
- **Drążek i ręczna dźwignia współbieżne.**
- **Korpus z żeliwa ciągliwego.**
- **Część dźwigni i drążek ze stali do ulepszenia cieplnego, cynkowanej i pasywowanej.**
- **Śruba dociskowa ulepszana cieplnie.**
- **sworznie hartowane, niewymagające konserwacji tuleje spiekane**
- **do mocowania dużymi siłami**
- **korpus z żeliwa ciągliwego, czerniony.**

Zastosowanie:

- **Do szybkiego mocowania / otwierania w produkcji seryjnej.**
- **Jako docisk dociskający i dociągający.**
- **Do wmontowania w specjalne przyrządy mocujące.**
- **Do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itd.**

Opis techniczny

rozstaw otworów k

14,5 mm

skok mocowania

106 mm

długość korpusu f	254 mm
rozstaw otworów l	70 mm
wysokość mocowania h do osi śruby	28 mm
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie)	45000 N
Ø otworu d	10,5 mm
rozstaw otworów g	57 mm
rozstaw otworów m	70 mm
śruba dociskowa	M16×80 mm
szerokość korpusu n	86 mm
masa	7,72 kg
wysokość całkowita H	360 mm
długość całkowita L	440 mm
typ	6842PL
Rodzaj produktu	Czołowe dociski,