



Dociski poziome z pionową stopką, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376630 2
GTIN	4020772008185
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

- **nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję**
- **ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.**

Z pionową stopką do mocowania na środnikach oraz do konstrukcji spawanych.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 26 mm

Ø otworu d: 5,6 mm

wysokość mocowania L₂: 34 mm

siła przyczepności P1: 1000 N

siła przyczepności P2: 1200 N

wysokość całkowita: 61 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L ₂	34 mm
Ø otworu d	5,6 mm
wysokość całkowita	61 mm

rozstaw otworów e	26 mm
siła przyczepności P2	1200 N
śruba dociskowa	M6×35 mm
siła przyczepności P1	1000 N
długość całkowita	164 mm
typ	6832J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące