

**Dociski poziome z poziomą stopką, nierdzewne, Typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376620 1
GTIN	4020772008949
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję.

Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 13,7 mm

rozstaw otworów f: 19,7 mm

Ø otworu d: 5,2 mm

wysokość mocowania L₂: 19 mm

siła przyczepności P1: 800 N

siła przyczepności P2: 1100 N

Opis techniczny

Ø otworu d	5,2 mm
wysokość całkowita	30 mm
długość całkowita	120 mm

siła przyczepności P1	800 N
śruba dociskowa	M5×30 mm
siła przyczepności P2	1100 N
rozstaw otworów e	13,7 mm
wysokość mocowania L ₂	19 mm
rozstaw otworów f	19,7 mm
typ	6830NIJ
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące