



Dociski zaczepowe z zaczepem mocującym, typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376740 1
GTIN	4020772094522
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

- **docisk szybkomocujący z przełożeniem na dźwigni**
- **blokada samohamowna zapobiega samoczynnemu otwarciu**
- **nity ze stali nierdzewnej**
- **uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego**
- **dociski ocynkowane**
- **zaczepy regulowane za pomocą gwintu**
- **tulejki łożyskowe utwardzane dyfuzyjnie**
- **łożyska nasmarowane**
- **zaczepy ulepszone cieplnie.**

Zastosowanie:

do zamykania pojemników.

rozstaw otworów e: 19 mm

rozstaw otworów f: 26 - 30 mm

Ø otworu d: 5,4 mm

skok przestawiania zaczepu c: 35 - 42 mm

wysokość mocowania h: 22,7 mm

siła mocowania P (dociąganie): 2000 N

Opis techniczny

rozstaw otworów e	19 mm
siła mocowania P (dociąganie)	2000 N
Ø otworu d	5,4 mm

skok przestawiania zaczepu c	35 - 42 mm
rozstaw otworów f	26 - 30 mm
grubość a	5,3 mm
promień R	4,5 mm
wysokość mocowania h	22,7 mm
wysokość całkowita H	34,5 mm
długość całkowita L	104,6 mm
typ	6847