



Dociski - wersja masywna, Typ: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376720 7
GTIN	4020772008598
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

- **Bardzo stabilna konstrukcja, z prowadnicą drążka.**
- **Drążek i ręczna dźwignia współbieżne.**
- **Korpus z żeliwa ciągliwego.**
- **Część dźwigni i drążek ze stali do ulepszania cieplnego, cynkowanej i pasywowanej.**
- **Śruba dociskowa ulepszana cieplnie.**

Zastosowanie:

- **Do szybkiego mocowania / otwierania w produkcji seryjnej.**
- **Jako docisk dociskający i dociągający.**
- **Do wmontowania w specjalne przyrządy mocujące.**
- **Do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itd.**

Opis techniczny

wysokość mocowania h do osi śruby	55 mm
rozstaw otworów f	65 mm
skok mocowania	50 mm
rozstaw otworów g	57 mm
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie)	25000 N

Karta danych

Ø otworu d	11 mm
rozstaw otworów e	70 mm
śruba dociskowa	M12×50 mm
wysokość całkowita H	179 mm
długość całkowita L	460 mm
typ	6842
Rodzaj produktu	Czołowe dociski,