



Dociski zaczepowe, poziome, typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376800 2
GTIN	4020772017095
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Komplet z przytrzymywaczem.

- **docisk szybkomocujący z przełożeniem na dźwigni**
- **blokada samohamowna zapobiega samoczynnemu otwarciu**
- **nity ze stali nierdzewnej**
- **uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego**
- **dociski ocynkowane**
- **zaczepy regulowane za pomocą gwintu**
- **tulejki łożyskowe utwardzane dyfuzyjnie**
- **łożyska nasmarowane**
- **zaczepy ulepszone cieplnie.**

Zastosowanie:

Do zamykania pojemników.

wskazówka:

- **nowy uchwyt pozwolił na bardziej zwartą konstrukcję**
- **ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.**

rozstaw otworów e: 13 mm

rozstaw otworów f: 19,5 - 23,5 mm

Ø otworu d: 5,2 mm

skok przestawiania zaczepu c: 38 - 72 mm

wysokość mocowania h: 12 mm

siła mocowania P (dociąganie): 1600 N

Opis techniczny

rozstaw otworów e	13 mm
rozstaw otworów f	19,5 - 23,5 mm
skok przestawiania zaczepu c	38 - 72 mm
siła mocowania P (dociąganie)	1600 N
Ø otworu d	5,2 mm
wysokość mocowania h	12 mm
wysokość całkowita H	47 mm
długość całkowita L	125 - 159 mm
typ	6848HJ