



Dociski poziome z poziomą stopką, nierdzewne, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376620 2
GTIN	4020772008956
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję.

Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

Opis techniczny

rozstaw otworów e	26 mm
siła przyczepności P2	1200 N
siła przyczepności P1	1000 N
Ø otworu d	5,6 mm
rozstaw otworów f	19,5-29,5 mm
wysokość całkowita	45 mm

długość całkowita	162 mm
śruba dociskowa	M6×35 mm
typ	6830NIJ
wysokość mocowania H	24 mm
Rodzaj produktu	Dociski poziome