



## Dociski poziome z pionową stopką, Typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	376630 3
GTIN	4020772008192
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

- **nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję**
- **ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.**

Z pionową stopką do mocowania na środnikach oraz do konstrukcji spawanych.

#### Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 25,7 mm

Ø otworu d: 6,5 mm

wysokość mocowania L<sub>2</sub>: 42,5 mm

siła przyczepności P1: 1800 N

siła przyczepności P2: 2500 N

wysokość całkowita: 65 mm

### Opis techniczny

wysokość całkowita	65 mm
siła przyczepności P1	1800 N
długość całkowita	206 mm

rozstaw otworów e	25,7 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	42,5 mm
Ø otworu d	6,5 mm
śruba dociskowa	M8×45 mm
siła przyczepności P2	2500 N
typ	6832J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące