



Dociski zaczepowe, poziome, Typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376800 3
GTIN	4020772008604
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Komplet z przytrzymywaczem.

- **docisk szybkomocujący z przełożeniem na dźwigni**
- **blokada samohamowna zapobiega samoczynnemu otwarciu**
- **nity ze stali nierdzewnej**
- **uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego**
- **dociski ocynkowane**
- **zaczepy regulowane za pomocą gwintu**
- **tulejki łożyskowe utwardzane dyfuzyjnie**
- **łożyska nasmarowane**
- **zaczepy ulepszane cieplnie.**

Zastosowanie:

Do zamykania pojemników.

wskazówka:

- **nowy uchwyt pozwolił na bardziej zwartą konstrukcję**
- **ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.**

Opis techniczny

skok przestawiania zaczepu c	48,5 - 96 mm
------------------------------	--------------

Karta danych

Ø otworu d	6,5 mm
rozstaw otworów f	24,5 - 32 mm
rozstaw otworów e	19 mm
siła mocowania P (dociąganie)	3200 N
wysokość mocowania h	19 mm
wysokość całkowita H	70 mm
długość całkowita L	169 - 216 mm
typ	6848HJ
Rodzaj produktu	Dociski zamykające,