




## Precyzyjne stalowe przymiary, nierdzewne, nierdzewne, matowane, długość: 300mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	461600 300
GTIN	4045197234797
Klasa artykułu	42G

### Opis

#### Wykonanie:

Ze specjalnej sprężynowej stali nierdzewnej; krawędzie pomiarowe szlifowane. Wersja szeroka, podziałka mm na górnym i dolnym krawędzi. Wyraźna podziałka oraz matowa powierzchnia zapewniają dokładny odczyt.

podziałka trawiona elektrolitycznie, powierzchnia bezodblaskowa - matowana.

### Opis techniczny

grubość przekroju	1 mm
szerokość przekroju	30 mm
długość	300 mm
Kalibracja	F10
granica błędu	0,4 mm
norma	EG II
materiał	Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Linijka

### Usługi

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500/2 mm	026200 500/2
--	--------------

