

**HOLEX®****Czołowe dociski, wykonanie krótkie, typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376725 2
GTIN	4045197226785
Klasa artykułu	32S

**Opis****Wykonanie:**

śruba pasowana ulepszona cieplnie.

- **ergonomiczny uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego.**

**Zastosowanie:**

- **bezpośrednie mocowanie na blaszanych ścianach**
- **w korpusach przyrządów z gwintem mocującym na ścianie czołowej.**

**Wyp. dodatkowe:**

stopki kątowe nr 376735.

**wskazówka:**

- **Na zamówienie ze stali nierdzewnej.**

skok mocowania: 19 mm

siła mocowania P (dociskanie i dociąganie): 900 N

wysokość całkowita H: 74 mm

długość całkowita L: 163 mm

śruba dociskowa: M6×40 mm

gwint czołowy uchwytu mocującego: M16×1,5 mm

**Opis techniczny**

siła mocowania P (dociskanie i dociąganie)	900 N
gwint czołowy uchwytu mocującego	M16×1,5 mm

skok mocowania	19 mm
śruba dociskowa	M6×40 mm
wysokość całkowita H	74 mm
długość całkowita L	163 mm

---

## Aksesoria

Stopki kątowe stabilne typ 2	376735 2
Stopki kątowe stabilne typ 3	376735 3