



Czołowe dociski, wykonanie krótkie, typ: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376700 5
GTIN	4020772008567
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

śruba pasowana ulepszona cieplnie.

- **Uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję**
- **ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.**

Zastosowanie:

- **Bezpośrednie mocowanie na blaszanych ścianach.**
- **W korpusie przyrządu, przy użyciu gwintu na ścianie czołowej.**

Wyp. dodatkowe:

stopki kątowe nr 376730.

wskazówka:

- **Na zamówienie ze stali nierdzewnej.**

skok mocowania: 67 mm

siła mocowania P (dociskanie i dociąganie): 4000 N

wysokość całkowita H: 149 mm

długość całkowita L: 364 mm

śruba dociskowa: M12×50 mm

gwint czołowy uchwytu mocującego: M24×1,5 mm

Opis techniczny

śruba dociskowa	M12×50 mm
gwint czołowy uchwyty mocującego	M24×1,5 mm
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie)	4000 N
skok mocowania	67 mm
wysokość całkowita H	149 mm
długość całkowita L	364 mm
typ	6844J

Akcesoria

Stopki kątowe stabilne typ 2	376730 2
Stopki kątowe stabilne typ 5	376730 5
Stopki kątowe stabilne typ 3	376730 3
Stopki kątowe stabilne typ 1	376730 1
Stopki kątowe stabilne typ 0	376730 0