



Dociski zaczepowe, poziome, Typ: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376800 4
GTIN	4020772008628
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Komplet z przytrzymywaczem.

- **docisk szybkomocujący z przełożeniem na dźwigni**
- **blokada samohamowna zapobiega samoczynnemu otwarciu**
- **nity ze stali nierdzewnej**
- **uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego**
- **dociski ocynkowane**
- **zaczepy regulowane za pomocą gwintu**
- **tulejki łożyskowe utwardzane dyfuzyjnie**
- **łożyska nasmarowane**
- **zaczepy ulepszane cieplnie.**

Zastosowanie:

Do zamykania pojemników.

wskazówka:

- **nowy uchwyt pozwolił na bardziej zwartą konstrukcję**
- **ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.**

Opis techniczny

rozstaw otworów f	35 - 46 mm
-------------------	------------

Karta danych

siła mocowania P (dociąganie)	7000 N
skok przestawiania zaczepu c	59 - 123 mm
Ø otworu d	8,5 mm
rozstaw otworów e	32 mm
wysokość mocowania h	26 mm
wysokość całkowita H	94,5 mm
długość całkowita L	209 - 273 mm
typ	6848HJ
Rodzaj produktu	Dociski zamykające,