



Czołowe dociski drążkowe ze stopką kątową, typ: 0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376710 0
GTIN	4020772008376
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Przełożenie na dźwigni kolankowej. Samohamowność zapobiega otwieraniu.

- **Nity ze stali nierdzewnej, punkty łożyskowania smarowane.**
- **Długa prowadnica drążka zacisku.**
- **Uchwyt może być obracany pod dowolnym kątem.**
- **Ulepszana cieplnie, cynkowana śruba dociskowa.**
- **Odejmovana stopka kąтова, umożliwiającą zamocowanie do blaszanych ścian.**
- **Z ulepszaną cieplnie, cynkowaną śrubą dociskową.**
- **Odejmovana stopka kąтова, umożliwiającą zamoc. do blaszanych ścian.**

Zastosowanie:

do montażu w specjalnych uchwytach przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itp.

Wyp. dodatkowe:

stopki kątowe nr 376730.

wskazówka:

- **Możliwość dostawy wielk. 0 i 3 ze stali nierdzewnej.**

rozstaw otworów f: 16 mm

szerokość stopki kątovej K: 25 mm

wysokość mocowania h do osi śruby: 12 mm

Ø otworu d: 4,5 mm

skok mocowania: 16 mm

siła mocowania P (dociskanie i dociąganie): 800 N

Opis techniczny

siła mocowania P (dociskanie i dociąganie)	800 N
gwint czołowy uchwytu mocującego	M10x1 mm
śruba dociskowa	M4x20 mm
skok mocowania	16 mm
wysokość mocowania h do osi śruby	12 mm
Ø otworu d	4,5 mm
szerokość stopki kątovej K	25 mm
rozstaw otworów f	16 mm
wysokość całkowita H	49,3 mm
długość całkowita L	140,5 mm
typ	6841J

Akcesoria

Stopki kątove stabilne typ 2	376730 2
Stopki kątove stabilne typ 3	376730 3
Stopki kątove stabilne typ 5	376730 5
Stopki kątove stabilne typ 0	376730 0
Stopki kątove stabilne typ 1	376730 1