

HOLEX®**Czołowe dociski, wykonanie krótkie, typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376725 3
GTIN	4045197226792
Klasa artykułu	32S

Opis**Wykonanie:**

śruba pasowana ulepszona cieplnie.

- **ergonomiczny uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego.**

Zastosowanie:

- **bezpośrednie mocowanie na blaszanych ścianach**
- **w korpusach przyrządów z gwintem mocującym na ścianie czołowej.**

Wyp. dodatkowe:

stopki kątowe nr 376735.

wskazówka:

- **Na zamówienie ze stali nierdzewnej.**

skok mocowania: 38 mm

siła mocowania P (dociskanie i dociąganie): 1300 N

wysokość całkowita H: 100 mm

długość całkowita L: 237 mm

śruba dociskowa: M8×50 mm

gwint czołowy uchwytu mocującego: M20×1,5 mm

Opis techniczny

gwint czołowy uchwytu mocującego	M20×1,5 mm
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie)	1300 N

skok mocowania	38 mm
śruba dociskowa	M8×50 mm
wysokość całkowita H	100 mm
długość całkowita L	237 mm

Akcesoria

Stopki kątowe stabilne typ 3	376735 3
Stopki kątowe stabilne typ 2	376735 2