



Imadło NC o dużej sile mocowania Centro Gripp, Typ: 125



Dane zamówienia

Numer katalogowy	361180 125
GTIN	4250364402125
Klasa artykułu	34A

Opis

Wykonanie:

Cecha:wrzeciono całkowicie obudowane, zabezpieczone przed wiórami, minimalny nakład pracy na czyszczenie.

Prowadnica hartowana indukcyjnie, powierzchnia górna i dolna szlifowane.

Z otworami 25H6 M10 dla systemu mocowania ZeroClamp w systemie zerowym, wymiar 200 mm.

Funkcja:

- **Wrzeciono ze wzmacniaczem siły nacisku.**
- **Mocowanie nastawnym kluczem dynamometrycznym (18 do maks. 70 Nm).**
- **Regulacja osi mocowania.**
- **Dokładność powtórzeń $\pm 1/100$ mm przy obróbce przedmiotów mających kąt prosty.**

Zastosowanie:

Różne szczęki umożliwiają zarówno mocowanie konwencjonalne, na gładkiej powierzchni, jak i mocowanie za pomocą kłów.

w dostawie::

Klucz trzpieniowy 6-kątny, rozm. 8, klucz trzpieniowy 6-kątny, rozm. 6, nasadki 6-kątne kluczy nasadowych o rozwarości 20, 1/2 cala, 6 śrub, 2 klucze oczkowe o rozwarości 20.

Wyp. dodatkowe:

- **Wkładki mocujące nr 361238 – 361250 i nr 361160.**
- **Klucz dynamometryczny nr 656050 rozm. 120.**
- **Konsola nr 361230 rozm. 125.**
- **Szczęki stopniowe nr 361215.**
- **Szczęki nośne wahliwe nr 361207, rozm. 125.**

- **Szczęki nośne Uni-Grippset, ruchome wahliwe nr 361209 rozm. 125.**
- **Szczęka nr 361222 rozm. 125 oraz nr 361227 rozm. 125.**
- **Zestaw zacisków uniwersalnych nr 361345 rozm. 125.**
- **Uniwersalne szczęki dociskowe nr 361229 rozm. 125.**
- **Szczęki pryzmatyczne nr 361185 rozm.125.**
- **Półfabrykaty szczęk nr 361186 rozm. 125.**
- **Szczęki z wkładkami nr 361218.**
- **Profile schodkowe nr 361223 rozm. 125.**
- **Sworznie mocujące nr 360025, rozm. 25M10 i rozm. 25M10/138.**

wersja: System mocowania w punkcie zerowym

maks. siła mocująca do: 40 kN

moment obrotowy: 70 Nm

masa: 19,5 kg

szerokość szczęk A: 112 mm

L: 329 mm

B: 154 mm

Opis techniczny

pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Centro Gripp
masa	19,5 kg
odcinek przesuwu v	46 mm
maks. siła mocująca do	40 kN
rowek wzdłużny l H8	30 mm
rowek poprzeczny n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
szerokość szczęk A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
moment obrotowy	70 Nm
wysokość korpusu c	100 mm
i	130 mm
i	129 mm
L	329 mm

typ	125
t	13 mm
wersja	System mocowania w punkcie zerowym
Seria	Centro Gripp
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Szczęka nośna do wkładek z kłami, do T-Rex / Centro Gripp wahliwa dla typu 125	361207 125
Szczęka stopniowa powlekana, do T-Rex / Centro Gripp ruchoma dla typu 125	361215 125
Wysokość wkładki mocującej 5,5 mm okrągła Typ	361250
Szczęka 20 mm do T-Rex / Centro Gripp, ruchome dla typu 125	361227 125
Zderzaki trójwymiarowe Typ 300	360430 300
Zestaw zaciskowy uniwersalny (kufer z 4 jednostkami) dla typu 125	361345 125
Zderzaki trójwymiarowe Typ 125	360435 125
Wkładka mocująca z 2 kłami, wys. 3,7 – 5,2 mm Typ	361238
Konsola dla typu 125	361230 125
Półfabrykat szczęk do Centro Gripp dla typu 125	361186 125
Zacisk pryzmowy dla typu 125	361350 125
Zderzak	360555
Szczęka 64 mm do T-Rex / Centro Gripp, ruchome dla typu 125	361222 125
Uniwersalna szczęka do T-Rex / Centro Gripp, ruchome dla typu 125	361229 125
Szczęki nośne Uni-Grippset, do T-Rex / Centro Gripp wahliwa dla typu 125	361209 125

Szczęki pryzmowe Centro Gripp dla typu 125	361185 125
Szczęka z wkładkami, do T-Rex / Centro Gripp ruchome dla typu 125	361218 125
Zderzaki trójwymiarowe Typ 150	360430 150
Wkładka mocująca z 4 kłami, wys. 3,7 – 5,2 mm Typ	361241
Szczęki stopniowe systemu Click, para dla typu 125	361223 125
Wkładka mocująca z powłoką wysokość 5,2–6,7 mm gładka Typ	361245
Wkładka mocująca z węglików spiekanych, wys. 7,1–8,6 mm Typ	361242
Szczęka z wkładkami, do T-Rex / Centro Gripp ruchome dla typu 64	361218 64
Wkładka mocująca z 2 kłami, wys. 5,2 – 6,7 mm Typ	361240