




Szczęka stopniowa powlekana, do T-Rex / Centro Gripp ruchoma, dla typu: 125



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 361215 125 |
| GTIN | 4250364401449 |
| Klasa artykułu | 34A |

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania detali wstępnie obrobionych równolegle.

Materiał:

Stal hartowana, **powierzchnie mocowania powlekane** w celu zwiększenia współczynnika tarcia, **siła mocowania zwiększona min. o współ. 1,5** (porównywalna twardość 80 HRC).

Pasuje do:

szczęk ruchomych dla T-Rex nr 361202 i Centro Grip nr 361180.

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|---------------------|
| zakres mocowania S3 | 9 – 67 / 9 – 162 mm |
| wysokość szczęk h | 26 mm |
| wysokość h ₁ | 14 mm |
| szerokość szczęk b | 124,4 mm |
| dla typu | 125 |
| zakres mocowania S4 | 48 – 114 / – mm |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| zakres mocowania S5 | 100 – 183 / 102 – 256 mm |
| Pasujące do kodu barwnego | Centro Gripp |
| Pasujące do kodu barwnego | T-Rex |
| stopień s | 5 mm |
| e | 21 mm |
| Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |