



Szczęki pryzmowe Centro Gripp, dla typu: 125



Dane zamówienia

Numer katalogowy	361185 125
GTIN	4250364402347
Klasa artykułu	34A

Opis

Wykonanie:

Kąt pryzmy 120° – wysokość osi 53 mm z obu stron. Szczęki otwierają się w stopniu umożliwiającym wyjęcie obrabianego przedmiotu do góry – również przy maksymalnej średnicy.

Zastosowanie:

Do mocowania detali okrągłych.

Materiał:

Stal hartowana i szlifowana.

Pasuje do:

Centro Gripp nr 361180.

Opis techniczny

dla typu	125
c	12 mm
Ø mocowania w pryzmach D ₁	17 - 42 mm
Pasujące do kodu barwnego	Centro Gripp
Ø mocowania w pryzmach D ₂	38 - 104 mm

wysokość szczęk h	81 mm
szerokość szczęk b	124,4 mm
c ₁	39 mm
Rodzaj produktu	Szczęki do imadeł