



Uniwersalna szczęka do T-Rex, stała, dla typu: 125



Dane zamówienia

Numer katalogowy	361228 125
GTIN	4250364402040
Klasa artykułu	34A

Opis

Wykonanie:

Rozwartości:

bok wysoki z piórami sprężystymi

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 138 mm (Centro Gripp).

Bok wysoki **bez** piór sprężystych

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 156 mm (Centro Gripp).

Strona schodkowa **bez** piór sprężystych

44 – 126 mm (T-Rex) / 54 – 208 mm (Centro Gripp).

Zastosowanie:

Mocowanie za pomocą szlifowanych listew sprężystych do nieobrobionych i obrobionych powierzchni mocowanych. System szybkiej wymiany Click do mocowania listew. Duża dokładność mocow. przy obróbce wymagającej zachowania dokładnej równoległości lub dokładnych kątów. Powierzchnie mocujące prawie nie pozostawiają widocznych śladów.

Pasuje do :

Szczęk stałych dla T-Rex nr 3612021202.

w dostawie::

Pióra sprężyste.

wskazówka:

Pióra sprężyste zamawiać oddzielnie!

szerokość szczęk b: 124,4 mm

szerokość b₁: 90 mm

c: 14 mm

c₁: 19 mm

wysokość szczęk h: 34 mm
długość szczęk l: 59 mm

Opis techniczny

c ₁	19 mm
długość l ₂	8,8 mm
dla typu	125
szerokość b ₁	90 mm
szerokość szczęk b	124,4 mm
c	14 mm
wysokość szczęk h	34 mm
Pasujące do kodu barwnego	T-Rex
długość szczęk l	59 mm