



Średnicówka mikrometryczna wewnętrzna IMICRO, zakres pomiarowy: 4-4,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428800 4-4,5
GTIN	7630041108347
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:

Analogowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do **bardzo dokładnych pomiarów** otworów, nawet **na dużych głębokościach** (możliwość zastosowania maks. trzech przedłużeń). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (**bez spowodowanego przechyłem błędu** pierwszego rzędu). Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali (HV30–770).

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030. Przedłużki nr428802.

wskazówka:

Urządzenia centrujące do pomiaru dużych głębokości na zapytanie.

Opis techniczny

wymiar a	2 mm
standardowa głębokość pomiaru	20 mm
zakres pomiarowy	4 - 4,5 mm
granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,001 mm
norma	DIN 863

podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	022500 20
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200