



## Imadło NC T-REX ze wspomag. siły mocow., Typ: 125



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	361202 125
GTIN	4250364401951
Klasa artykułu	34A

### Opis

#### Wykonanie:

Powierzchnia górna i dolna: zaszlifowane. **Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania ZeroClamp rozmiar 200 mm.**

#### Cecha szcz.::

Stabilny, korpus (GGG 60) o zwartej konstrukcji, przy jednocześnie dużej rozwarłości. Wrzeczono azotowane i całkowicie zamknięte (zwiększona niezawodność, optymalne zabezpieczenie przed opiłkami, minimalny nakład pracy podczas czyszczenia).

#### Funkcja:

**Mocowanie nastawnym kluczem dynamometrycznym (maks. 30 Nm)** przy zastosowaniu szczęk/wkładek minimalna powierzchnia mocowania obrabianego przedmiotu. **Ze specjalnym wrzeczoniem o wysokiej sile nacisku i ze wzmacniaczem mechanicznym.**

#### Zastosowanie:

Bezpieczne i szybkie mocowanie **wstępnie obrobionych przedmiotów oraz półfabrykatów, części wyciętych palnikiem i piłą** poprzez wciśnięcie **kłów hartowanych i wymiennych kłów wkładek mocujących** w obrabiany element. Nadają się do wszystkich materiałów o wytrzymałości do ok. 1000 N/mm<sup>2</sup> (z wyjątkiem materiałów o podwyższonej twardości).

#### Pasuje do:

szczęk nośnych stałych nr 361206; 361208.

szczęk nośnych ruchomych nr 361207; 361209.

#### w dostawie::

4 wkręty mocujące, nasadki wkrętakowe 6-kątne, 3/8 cala. Dodatkowo 3 klucze trzpieniowe 6-kątne (rozwarłość 5 / 8 / 10).

#### Wyp. dodatkowe:

- **Konsola, zob. nr 361230, rozm. 125.**
- **Wkładki mocujące, zob. nr 361238–361250; 361260**
- **Szczęki stopniowe, zob. nr 361210; 361215.**
- **Szczęka nośna stała, zob. nr 361206, rozm. 125.**
- **Szczęka nośna wahliwa, zob. nr 361207, rozm. 125.**
- **Szczęka nośna do uniwersalnych wkładek z kłami, zob. nr 361208, rozm. 125.**
- **Szczęka nośna do uniwersalnych wkładek, ruchoma wahliwa, zob. nr 361209, rozm. 125.**
- **Zestaw zaciskowy uniwersalny, zob. nr 361345 rozm. 125.**
- **Uniwersalne szczęki, zob. nr 361228; 361229 rozm. 125.**
- **Klucz dynamometryczny nr 656050 rozm. 60**
- **Szczęka z wkładkami, zob. nr 361217; 361218.**
- **Szczęki stopniowe, zob. nr 361223, rozm. 125.**
- **Sworzeń mocujący nr 360025, 25M10 lub 25M10/138.**
- **Zestaw do ustawiania i mocowania nr 360530.**

## Opis techniczny

rowek wzdłużny I H8	30 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	T-Rex
moment obrotowy	30 Nm
i	130 mm
y	200 mm
x	127 mm
maks. siła mocująca do	40 kN
typ	125
masa	18 kg
szerokość korpusu B	154 mm
Długość całkowita L	256 mm
rowek poprzeczny n H7	20 mm
otwór mocujący u	13 mm
f	21 mm
wersja	System mocowania w punkcie zerowym
Seria	T-Rex
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

## Akcesoria

Zderzaki trójwymiarowe Typ 125	360435 125
Szczęka nośna do uniwersalnych wkładek z kłami, do T-Rexstała dla typu 125	361208 125
Szczęka 20 mm do T-Rex,stała dla typu 125	361225 125
Szczęki pryzmowe Centro Gripp dla typu 125	361185 125
Szczęka nośna do wkładek z kłami, do T-Rex / Centro Grippwahliwa dla typu 125	361207 125
Konsola dla typu 125	361230 125
Półfabrykat szczęk do Centro Gripp dla typu 125	361186 125
Szczęka z wkładkami, do T-Rexstała dla typu 64	361217 64
Szczęka z wkładkami, do T-Rex / Centro Grippruchome dla typu 64	361218 64
Szczęka 20 mm do T-Rex / Centro Gripp,ruchome dla typu 125	361227 125
Zestaw zaciskowy uniwersalny (kufer z 4 jednostkami) dla typu 125	361345 125
Uniwersalna szczęka do T-Rex / Centro Gripp,ruchome dla typu 125	361229 125
Szczęka z wkładkami, do T-Rex / Centro Grippruchome dla typu 125	361218 125
Szczęki stopniowe systemu Click, para dla typu 125	361223 125
Szczęki nośne Uni-Grippset, do T-Rex / Centro Grippwahliwa dla typu 125	361209 125
Szczęka 64 mm do T-Rex / Centro Gripp,ruchome dla typu 125	361222 125
Wkładka mocująca z węglików spiekanych, wys. 7,1–8,6 mm Typ	361242
Uniwersalna szczęka do T-Rex,stała dla typu 125	361228 125
Szczęka z wkładkami, do T-Rexstała dla typu 125	361217 125

Zderzak	360555
Szczęka nośna do wkładek z kłami, do T-Rexstała dla typu 125	361206 125
Szczęka stopniowa powlekana, do T-Rex / Centro Grippbruchoma dla typu 125	361215 125
Zderzaki trójwymiarowe typ 300	360430 300
Zacisk pryzmowy dla typu 125	361350 125
Szczęka 64 mm do T-Rex,stała dla typu 125	361220 125