



Średnicówki mikrometryczne IMICRO, zestaw, zakres pomiarowy: 40-100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428803 40-100
GTIN	7630041108163
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:

Analogowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do **bardzo dokładnych pomiarów** otworów, nawet **na dużych głębokościach** (możliwość zastosowania maks. trzech przedłużeń).

Samoczynne centrowanie i ustawianie. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (**bez spowodowanego przechyłem błędu** pierwszego rzędu).

w dostawie::

Średnicówki wewnętrzne mikrometryczne nr 428800 i pierścienie nastawcze. Przedłużka 150 mm nr 428802.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,004 / 0,005 mm

liczba śrub mikrometrycznych: 6

Ø pierścieni nastawczych: 50 / 70 / 90 mm

Opis techniczny

liczba śrub mikrometrycznych	6
zakres pomiarowy	40 - 100 mm
Ø pierścieni nastawczych	50 / 70 / 90 mm
granica błędu	0,004 / 0,005 mm
odczyt	0,005 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S6

Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 40-100 mm	011240 40-100

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 85 mm	484030 85
Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO zakres pomiarowy 40-50 mm	428800 40-50
Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO zakres pomiarowy 50-60 mm	428800 50-60
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 75 mm	484030 75
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 55 mm	484030 55
Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO zakres pomiarowy 80-90 mm	428800 80-90
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm	484030 45
Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO zakres pomiarowy 60-70 mm	428800 60-70
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 65 mm	484030 65

Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO zakres pomiarowy 90-100 mm	428800 90-100
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO typ 4/150	428802 4/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 95 mm	484030 95
Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO zakres pomiarowy 70-80 mm	428800 70-80
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO typ 4/500	428802 4/500