

**Szczęka z wkładkami, do T-Rex / Centro Gripp ruchome, dla typu: 64****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	361218 64
GTIN	4250364402286
Klasa artykułu	34A

Opis**Wykonanie:**

Sztywna konstrukcja zapobiega drganiom przy mocowaniu detali na sztorc. Dodatkowe powierzchnie mocowania, szlifowane obustronnie.

Zastosowanie:

Do przedmiotów obrabianych o przekroju prostokątnym (ciętych na pile) $// \leq 0,5 \text{ mm}$

Pasuje do :

szczęk ruchomych dla T-Rex nr 361202 i Centro Grip nr 361180.

szerokość szczęk b: 96 mm

b_1 : 64 mm

c: 12 mm

c_1 : 36 mm

wysokość szczęk h: 55 mm

wysokość h_1 : 52 mm

Opis techniczny

b_1	64 mm
c_1	36 mm
wysokość h_3	14 mm

wysokość szczęk h	55 mm
c	12 mm
dla typu	64
długość szczęk l	62,5 mm
wysokość h ₂	35 mm
wysokość h ₁	52 mm
stopień s	4 mm
Pasujące do kodu barwnego	Centro Gripp
Pasujące do kodu barwnego	T-Rex
szerokość szczęk b	96 mm