



## Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XTL, cyfrowa, zakres pomiarowy: 35-50 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428760 35-50
GTIN	2050001706478
Klasa artykułu	46B

### Opis

#### Wykonanie:

**3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów**, do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5-16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk 12,5-16 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłądny, pewny pomiar bez noniusza. Doskonale do pionowego pomiaru otworów.

#### Funkcja:

- **przełączanie mm / cale**
- **wstępne nastawianie 2 wartości**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

#### w dostawie::

Dźwignia pomiarowa, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

#### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498950 (od wielk. 20), nr 498951 (do wielk. 20), pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

norma: DIN 863

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,004 mm

wymiar a: 0,5 mm

standardowa głębokość pomiaru: 80 mm

## Opis techniczny

standardowa głębokość pomiaru	80 mm
wymiar a	0,5 mm
zakres pomiarowy	35 - 50 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	230 mm
odczyt	0,001 mm
granica błędu	0,004 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6

## Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	012900 50
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

## Akcesoria

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 4/150	428510 4/150
Przewody przyłączeniowe Duplex typ 2	498950 2
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 40 mm	484030 40
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965

Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Przewody przyłączeniowe Duplex typ USB2	498950 USB2
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Nadajnik typ S6	498966 S6
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 36 mm	484030 36
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 35 mm	484030 35
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 46 mm	484030 46
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm	484030 45
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 42 mm	484030 42
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 50 mm	484030 50
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 38 mm	484030 38
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 44 mm	484030 44