



Średnicówki mikrometryczne IMICRO, zestaw, zakres pomiarowy: 100-200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428803 100-200
GTIN	7630041108231
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:

Analogowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do **bardzo dokładnych pomiarów** otworów, nawet **na dużych głębokościach** (możliwość zastosowania maks. trzech przedłużeń). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (**bez spowodowanego przechyłem błędu** pierwszego rzędu).

w dostawie::

Średnicówki wewnętrzne mikrometryczne nr 428800 i pierścienie nastawcze. Przedłużka 150 mm nr 428802.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,006 / 0,007 mm

liczba śrub mikrometrycznych: 4

Ø pierścieni nastawczych: 125 / 175 mm

Opis techniczny

liczba śrub mikrometrycznych	4
zakres pomiarowy	100 - 200 mm
Ø pierścieni nastawczych	125 / 175 mm
granica błędu	0,006 / 0,007 mm
odczyt	0,01 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S6

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 100-200 mm	011240 100-200
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO zakres pomiarowy 150-175 mm	428800 150-175
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 160 mm	484030 160
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 110 mm	484030 110
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO typ 5/500	428802 5/500
Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO zakres pomiarowy 125-150 mm	428800 125-150
Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO zakres pomiarowy 100-125 mm	428800 100-125
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 190 mm	484030 190

Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO zakres pomiarowy 175-200 mm

428800 175-200

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO typ 5/150

428802 5/150

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 140 mm

484030 140