



## Średnicówka mikrometryczna wewnętrzna IMICRO, zakres pomiarowy: 30-35mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428800 30-35
GTIN	7630041108149
Klasa artykułu	45A

### Opis

#### Wykonanie:

Analogowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do **bardzo dokładnych pomiarów** otworów, nawet **na dużych głębokościach** (możliwość zastosowania maks. trzech przedłużeń). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (**bez spowodowanego przechyłem błędu** pierwszego rzędu). Powierzchnie pomiarowe pokryte azotkiem tytanu (TIN) (HV5–2300).

#### Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030. Przedłużki nr428802.

#### wskazówka:

Urządzenia centrujące do pomiaru dużych głębokości na zapytanie.

### Opis techniczny

standardowa głębokość pomiaru	78 mm
głębokość pomiaru z maks. przedłużką	1578 mm
wymiar a	7 mm
zakres pomiarowy	30 - 35 mm
granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,005 mm

norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

## Usługi

Kalibracja DAkkS3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200
Kalibracja3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	022500 50

## Akcesoria

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO Typ 3/150	428802 3/150
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO Typ 3/500	428802 3/500
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 33 mm	484030 33