

Garant

Oprawki Weldon, kształt ADB, z kanałami doprowadz. chłodziwo, SK 50 A = 130, Ø mocowania D1: 32 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	300346 32
GTIN	4045197830227
Klasa artykułu	31A

Opis
Wykonanie:
GARANT –

Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

Z otworem na Balluffchip.

Z zamykanymi otworami na kanały chłodziwa.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Strategia skrawania: HPC

Ø zewn. D: 72 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 32

Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	32
Ø zewn. D	72 mm
Ø mocowania D ₁	32 mm
adapter	SK 50 A = 130

norma	DIN 6359
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
	308700 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308660 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308620 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308785 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308650 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308760 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308795 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308600 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308610 50