



Śruby dociskowe z gwintem, Typ: 4X25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	377050 4X25
GTIN	4020772099404
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

- Ulepszone cieplnie, ocynkowane, pasywowane, wytrzymałość 8.8.
- Wulkanizowana końcówka olejoodporna (bez silikonu).

Zastosowanie:

Do ochrony wrażliwej powierzchni detali.

Ø: 11 mm

wysokość elementu dociskowego: 8 mm

wielkość śrub dociskowych: M4×24 mm

długość całkowita: 32 mm

Opis techniczny

wysokość elementu dociskowego	8 mm
długość całkowita	32 mm
Ø	11 mm
wielkość śrub dociskowych	M4×24 mm
typ	6894

