



## Dociski zaczepowe, pionowe, Typ: 4



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 376820 4      |
| GTIN             | 4020772008666 |
| Klasa artykułu   | 35A           |

### Opis

#### Wykonanie:

- docisk szybkomocujący z przełożeniem na dźwigni
- blokada samohamowna zapobiega samoczynnemu otwarciu
- nity ze stali nierdzewnej
- uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego
- dociski ocynkowane
- zaczepy regulowane za pomocą gwintu
- tulejki łożyskowe utwardzane dyfuzyjnie
- łożyska nasmarowane
- zaczepy ulepszane cieplnie.

Komplet z przytrzymywaczem.

#### Zastosowanie:

Do zamykania pojemników.

#### wskazówka:

- nowy uchwyt pozwolił na bardziej zwartą konstrukcję
- ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

### Opis techniczny

## Karta danych

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| siła mocowania P (dociąganie) | 7000 N              |
| skok przestawiania zaczepu c  | 9 - 47 mm           |
| rozstaw otworów e             | 32 mm               |
| rozstaw otworów f             | 35 - 46 mm          |
| Ø otworu d                    | 8,5 mm              |
| wysokość mocowania h          | 26 mm               |
| wysokość całkowita H          | 94,5 mm             |
| długość całkowita L           | 151 mm              |
| typ                           | 6848VJ              |
| Rodzaj produktu               | Dociski zamykające, |