



Szczęki nośne Uni-Grippset, do T-Rex / Centro Gripp wahliwa, dla typu: 125



Dane zamówienia

Numer katalogowy	361209 125
GTIN	4250364401944
Klasa artykułu	34A

Opis

Zastosowanie:

Szczęki nośne służą do mocowania zestawu wkładek uniwersalnych nr 361345, wielk. 125 i nr 361350, wielk. 125. Szczęka ruchoma osadzona wahliwie w celu kompensacji nierównoległych powierzchni mocujących. Wkładki mocujące z kłami można wkręcać w różnych miejscach w istniejące otwory, aby zapewnić właściwe mocowanie przedmiotów o różnych kształtach.

Pasuje do :

szczęk ruchomych dla T-Rex nr 361202 i Centro Grip nr 361180.

szerokość szczęk b: 165 mm

c: 12 mm

c₁: 35,5 mm

wysokość szczęk h: 20 mm

długość szczęk l: 79 mm

maksymalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych: 160/230 mm

Opis techniczny

dla typu	125
szerokość szczęk b	165 mm
c	12 mm
c ₁	35,5 mm
wysokość szczęk h	20 mm

długość szczęk I	79 mm
maksymalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych	160/230 mm
minimalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych	100/100 mm
maksymalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych	152/195 mm
minimalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych	0 / 0 mm
Pasujące do kodu barwnego	Centro Gripp
Pasujące do kodu barwnego	do T-Rex,