



Śruby dociskowe z gwintem, Typ: 6X25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	377050 6X25
GTIN	4020772099398
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

- Ulepszone cieplnie, ocynkowane, pasywowane, wytrzymałość 8.8.
- Wulkanizowana końcówka olejoodporna (bez silikonu).

Zastosowanie:

Do ochrony wrażliwej powierzchni detali.

Ø: 16 mm

wysokość elementu dociskowego: 12 mm

wielkość śrub dociskowych: M6×23 mm

długość całkowita: 35 mm

Opis techniczny

wielkość śrub dociskowych	M6×23 mm
wysokość elementu dociskowego	12 mm
długość całkowita	35 mm
Ø	16 mm
typ	6894

