



Dociski stołowe szybkomocujące ze stojakiem, typ: BS5N



Dane zamówienia

Numer katalogowy	377065 BS5N
GTIN	4008158018164
Klasa artykułu	37B

Opis

Wykonanie:

Regulacja bezstopniowa, dociski stałe lub odchylane. Typ BS - zwalnianie docisku przez dociśnięcie dźwigni uchwytu, a następnie dźwigienki zwalniającej (następuje wtedy zwolnienie zapadki). Typ GRS – wrzeciono położone na zewnątrz, umożliwiające swobodny dostęp do obszaru pracy.

Zastosowanie:

Do szybkiego i pewnego mocowania detali na stołach obrabiarek podczas produkcji jednostkowej.

Wyp. dodatkowe:

Śruba z łbem walcowym wg DIN 912, wpusty przesuwne nr 375315 / 5320 / 5325 wg DIN 508.

wysięg: 140 mm

wysokość mocowania h: 240 mm

maks. siła mocowania przy wys. mocowania 50 mm: 10 kN

wysokość H: 320 mm

Ø otworu mocującego: 16,5 mm

Opis techniczny

maks. siła mocowania przy wys. mocowania 50 mm	10 kN
--	-------

wysięg	140 mm
wysokość mocowania h	240 mm
wysokość H	320 mm
Ø otworu mocującego	16,5 mm

Akcesoria

Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 10 mm	375320 10
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 32 mm	375315 32
Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 12/M10 mm	375325 12/M10
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 6 mm	375320 6
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 22 mm	375320 22
Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 14/M12 mm	375325 14/M12
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 16 mm	375315 16
Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 22/M20 mm	375325 22/M20
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 14 mm	375315 14
Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 20/M18 mm	375325 20/M18
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 12 mm	375315 12
Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 16/M14 mm	375325 16/M14
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 12 mm	375320 12

Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 14 mm	375320 14
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 28 mm	375320 28
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 18 mm	375320 18
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 16 mm	375320 16
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 8 mm	375315 8
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 18 mm	375315 18
Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 10/M8 mm	375325 10/M8
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 10 mm	375315 10
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 28 mm	375315 28
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 20 mm	375320 20
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 36 mm	375315 36
Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 8/M6 mm	375325 8/M6
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 8 mm	375320 8
Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 18/M16 mm	375325 18/M16
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 22 mm	375315 22
Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 28/M24 mm	375325 28/M24
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 24 mm	375320 24
	375315 24

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka
teowego 24 mm

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka
teowego 20 mm

375315 20

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka
teowego 6 mm

375315 6