



Dociski stołowe szybko mocujące ze stojakiem, Typ: GRS20-12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	377065 GRS20-12
GTIN	4008158035840
Klasa artykułu	37B

Opis

Wykonanie:

Regulacja bezstopniowa, dociski stałe lub odchylane. Typ BS - zwalnianie docisku przez dociśnięcie dźwigni uchwyty, a następnie dźwigienki zwalnającej (następuje wtedy zwolnienie zapadki). Typ GRS – wrzeciono położone na zewnątrz, umożliwiające swobodny dostęp do obszaru pracy.

Zastosowanie:

Do szybkiego i pewnego mocowania detali na stołach obrabiarek podczas produkcji jednostkowej.

Wyp. dodatkowe:

Śruba z łbem walcowym wg DIN 912, nakrętki teowe nr 375315; 375320; 375325 wg DIN 508.

wysięg: 123-140 mm

wysokość mocowania h: 200 mm

maks. siła mocowania przy wys. mocowania 50 mm: 7,5 kN

wysokość H: 322 mm

Ø otworu mocującego: 16,5 mm

Opis techniczny

wysięg	123-140 mm
--------	------------

maks. siła mocowania przy wys. mocowania 50 mm	7,5 kN
wysokość mocowania h	200 mm
wysokość H	322 mm
Ø otworu mocującego	16,5 mm
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące

Akcesoria

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 28 mm	375315 28
Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 12/M10 mm	375325 12/M10
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 32 mm	375315 32
Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 16/M14 mm	375325 16/M14
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 6 mm	375315 6
Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 22/M20 mm	375325 22/M20
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 14 mm	375315 14
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 8 mm	375315 8
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 18 mm	375320 18
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 20 mm	375320 20
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 14 mm	375320 14
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 8 mm	375320 8
	375320 6

Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 6 mm

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 22 mm

375315 22

Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 14/M12 mm

375325 14/M12

Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 22 mm

375320 22

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 18 mm

375315 18

Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 20/M18 mm

375325 20/M18

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 36 mm

375315 36

Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 28 mm

375320 28

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 16 mm

375315 16

Wieszak Typ TW

377067 TW

Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 12 mm

375320 12

Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 24 mm

375320 24

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 10 mm

375315 10

Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 18/M16 mm

375325 18/M16

Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 10/M8 mm

375325 10/M8

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 20 mm

375315 20

Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 28/M24 mm

375325 28/M24

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 12 mm

375315 12

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 24 mm	375315 24
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 10 mm	375320 10
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 16 mm	375320 16
Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 8/M6 mm	375325 8/M6