


**Stalowe przymiary liniowe „Quickmeter”, długość linki: 2 m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	461992 2
GTIN	4045197523570
Klasa artykułu	41H

**Opis****Wykonanie:**

Nierdzewna, niełamiwa taśma ze stali stopowej, pokryta lakierem odpornym na ścieranie.  
Z praktycznym klipsem na pasek.

**Zaleta:**

Dzięki wypukłemu kształtowi taśma przylega płasko do stołu, co pozwala na łatwy i bezbłędny odczyt i przenoszenie wymiaru.

**Funkcja:**

**Rozwija się samoczynnie po naciśnięciu przycisku** i zatrzymuje się po zwolnieniu przycisku.

Kalibracja: G1

szerokość taśmy: 16 mm

Ø: 62 mm

szerokość: 24 mm

**Opis techniczny**

Długość linki	2 m
szerokość taśmy	16 mm
szerokość	24 mm

Ø	62 mm
norma	EG II
materiał	Stal stopowa, INOX
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza do pomiaru długości

## Usługi

Kalibracja miar zwijanych maks. długość 2 m	016140 2
Znakowanie opis laserowy Typ	018940