

**HOLEX®****Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowane, długość całkowita: 100 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	461800 100
GTIN	4045197234858
Klasa artykułu	42G

## Opis

### Wykonanie:

Z **nierdzewnej** taśmy ze stali sprężynowej.

Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniom. krawędź górna z podziałką ½ mm, krawędź dolna z podziałką 1 mm.

materiał: Stal stopowa, INOX

Kalibracja: F8

szerokość przekroju: 13 mm

grubość przekroju: 0,5 mm

## Opis techniczny

grubość przekroju	0,5 mm
długość	100 mm
szerokość przekroju	13 mm
Kalibracja	F8
norma	EG II
materiał	Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

## Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
------------------------------	--------

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm

016100 500